


**Garant**

**Držalo eco za odrezovanje, obrnjeno, z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, Ø držala d1: 16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319133 16
GTIN	4045197717214
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- **S posebno, nastavljivo kroglično pršilno šobo za optimalno hlajenje rezila – neodvisno od globine zarezovanja.**
- **Temperatura na glavnem in stranskem rezilu je bistveno nižja kar omogoča bistveno povečanje rezalne hitrosti.**
- **Togo držalo za zarezovalne nože.**
- **Nož se vpenje z vpenjalno ploščico.**

**Uporaba:**

Za uporabo zarezovalnih listov različnih proizvajalcev.

**Napotek:**

Vklj. z mašilnim vijakom za kroglično pršilno šobo. Ob uporabi običajnih listov za zarezovanje ta zapre stransko dovajanje hladilnega sredstva! Primerni vpenjalni kraki art. 279840 2 in primerni vijaki art. 279815 14. Glejte seznam nadomestnih delov.

**Tehnični opis**

L <sub>2</sub>	42 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 16
L <sub>1</sub>	29 mm

za višino lista	19 mm
Ø držala $d_1$	16 mm
Višina $h_1$	42 mm
Višina $H_2$	20 mm
Vrsta izdelka	VDI-držala za odrezovanje