

Garant

**Rezkar za plano rezkanje 45°, levo rezanje, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
80/6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214205 80/6
GTIN	4045197717412
Razred artikla	210

Opis**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø rezila D_c	80 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1204..
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	93 mm
Število rezil Z	6
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	MTC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219800