


Garant**WNMG 080412, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Lomilec odrezkov	SG
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje