



Aluminijasti delovni podest z jekleno mrežno rešetko, Število stopnic vključno s platformo: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966149 5
GTIN	4031405510210
Razred artikla	98G

Opis

Izvedba:

Čvrsta, zvarjena cevna konstrukcija, stopnice iz nedrseče jeklene mrežne rešetke. Konci nosilnih prečk z nedrsečimi oblogami iz umetne mase. Možnost premikanja z 2 dviznima kolesoma. Zgornja stojna površina 550 × 300 mm.

Tehnični opis

Širina osnovne ploskve	0,82 m
Globina platforme	300 mm
Višina platforme brez ograje	1 m
Kolesa	da
Pohodnost	enostranska
Masa	18 kg
Širina platforme	550 mm

Material	Zvarjena cevna konstrukcija, stopnice iz neдрseče jeklene mrežne rešetke
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Globina osnovne ploskve	1,46 m
Delovna višina pribl.	3 m
Število stopnic vključno s platformo	5
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti