


**Garant****CN.G 120404, Zvrst: HB725**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250156 HB725
GTIN	4045197713216
Razred artikla	21G

## Opis

CN.G 120404 HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 6 mmPodajanje  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,2 - 6 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	UM
Glavna uporaba	UNI
Podajanje $f$	0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 250 m/min

Zvrst	HB725
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje