


Garant**WN.G 060408, Zvrst: HB725**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252064 HB725
GTIN	4045197713476
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 060408 HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 5 mmPodajanje f : 0,2 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	UNI
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Lomilec odrezkov	UM
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Zvrst	HB725
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje