

Garant**VC.T 160404, Zvrst: HB725**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261458 HB725
GTIN	4045197713742
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160404 HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 4 mmPodajanje f : 0,05 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	UM
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Radij rezila	0,4 mm

Zvrst	HB725
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje