

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Dolžina glave L ₁	40 mm
Širina vratu L ₄	11,9 mm
Srednji premik L ₃	14 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	A16M SVVCR/L11
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	23 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L ₂	15,5 mm
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporabna globina T	9,5 mm
Ø držala D ₅	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500