

Garant

Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky Ø DS 32 mm, Od štvorhranu: 8mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290334 8
GTIN	4045197965417
Trieda položky	29K

Popis**Upozornenie:**

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkometer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	4 mm
Skrutka	290399 1
Úžitková dĺžka L ₁	30 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	8 mm
vhodné pre štvorhran	8 - 10 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držiaka britov D ₁	8 mm
Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka stopky L _s	100 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

