

Garant**Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky Ø DS 25 mm, Od šesťhranu: 9mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290342 9
GTIN	4045197965608
Trieda položky	29K

Popis

Upozornenie:

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	8,5 mm
Úžitková dĺžka L_1	30 mm
Odsadenie stredu L_3	4,5 mm
Skrutka	290399 1
vhodné pre šesťhran	9 - 11 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držiaka britov D_1	8 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky L_s	90 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

