

Garant**Stupňovitý vrták HSS-E, bez povlaku, Ø rezanie: PGmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	118320 PG
GTIN	4045197966674
Trieda položky	11C

Popis**Prevedenie:**

S valcovým navrtávakom, čísla Ø v drážke. Stopka s ďalšími tromi plochami. Kombinovaný stupňovitý vrták (otvor pod závit a priebežný otvor) **na pancierové rúrkové závit** (podľa normy DIN40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Použitie:

Vítanie a odhľovanie, maximálna hrúbka materiálu = výška stupňa (pozri tabuľku).

Technický opis

Celková dĺžka	93 mm
Ø stopky	12 mm
Výška stupňa/úrovne	4 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Norma	Výrobná norma
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		