

**Štiepacie kliešte na drôtené laná, opláštené rukoväti, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	731560 160
GTIN	4003773082354
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Pevný tvar, kompletne kované z ocele. So skrutkovým kĺbom a otváracou pružinou. Tvrdosť reznej hrany 64 HRC. Rameno s ľahkým PVC poťahom. s viacložkovým opláštením rukovätí.

Použitie:

Na strihanie oceľových lán, viacžilových káblov atď.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanádiová oceľ, kalená v oleji.

Technický opis

pre viacpramenné laná/kruhová oceľ mäkká \emptyset	6 mm
Celková dĺžka	160 mm
pre viacpramenné laná (max. 1960 N/mm ²) s \emptyset	4 mm
Druh produktu	rezacie kliešte