



## 5-osový zverák TeleCentric, Typ: 70K



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361255 70K
GTIN	4250364403030
Trieda položky	34A

### Popis

#### Prevedenie:

- **Optimálne na použitie na 5-osových obrábacích centrách.**
- **Je možné konvenčné upnutie a upínanie so sťahovaním.**
- **Teleskopické vreteno, rušivá kontúra zostáva nezmenená.**
- **Jednoduché programovanie podľa stredu bez posuvu nulového bodu.**
- **Prístup k obrobnku nezávisí od rozsahu upínania.**
- **Symetrická konštrukcia = obrobok zostáva v strede a paralelný prídavok materiálu sa symetricky rozdeľuje.**
- **Výmena čelustí bez náradia vďaka rýchlemu uzavretiu do 10 sekúnd/pár čelustí.**
- **Konštantná upínacia sila vďaka bezúdržbovému teleskopickému vretenu.**
- **Sériovo s upínacími otvormi 25H6 M10 pre upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200.**
- **Integrovaný krúžok so stupnicou na jemné nastavenie stredovej polohy.**
- **Upínacia sila 30 kN pri 45 Nm lineárne.**

#### Rozsah balenia:

Nosný plech na prepravu, ručná kľuka, Quick Start Guide.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Momentový kľúč č. 656050 veľ. 120, 6-hranná zástrčná hlavica č. 643330 veľ. 14, nadstavbové čeluste č. 361258 – 361264, upínky č. 360750 veľ. 125/160, vyrovnávacia a fixačná sada č. 360530, upínací čap č. 360025 veľ. 25M10 príp. 25M10/138.

### Technický opis

Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	TeleCentric
Hmotnosť	17,5 kg
Upínacia sila do maximálne	30 kN
Výška základného telesa c	168,9 mm
Šírka B	94 mm
Šírka drážky n H7	20 mm
Rozmery cez steny	14 mm
Rozsah upínania S1	16 - 85 mm
Maximálny ťahovací moment	45 Nm
Výška h	27,1 mm
Dĺžka L	286 mm
Rozsah upínania S2	66 - 135 mm
Séria	TeleCentric
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Druh produktu	Strojový zverák

## Príslušenstvo

Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Nástavbová čeľusťHranol Typ P	361264 P
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10	360025 25M10
Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola 22	360530 22
Nástavbová čeľusťGripp Typ 70	361258 70
Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola 18	360530 18
Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola 16	360530 16
Súprava úpiniek2-dielne pre šírku čeľustí 125/160	360750 125/160

Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola 12	360530 12
Momentové kľúče prepínateľnou račňou Maximálny ťahovací moment 120	656050 120
Súprava na vyrovnanie a upevnenie Rozmer T - drážky stola 14	360530 14
6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý Šestšhran 14	643330 14
Nástavbová čelusthľadká Typ 70	361260 70
6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý Šestšhran 14	643329 14