

**Šikmé napínače, maximálny rozsah upínania: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	862500 120
GTIN	4008158016825
Trieda položky	83K

Popis**Prevedenie:**

Základné teleso z temperovanej zliatiny s pevnými čisto opracovanými dosadacími plochami (upínací uhol 90°). Upínacia čelusť pohyblivá pre **rôzne prierezy materiálu**.

Použitie:

Na uhlovo presné upnutie obrobkov pri zvaraní, prípadne montáž.

Technický opis

maximálny rozsah upínania	120 mm
maximálny priechod	100 mm
Hmotnosť	7,8 kg
Výška čelusti	61 mm
Druh produktu	Šikmé napínače

