

Garant

Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, MF: 22X1,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	137053 22X1,5
GTIN	4062406081812
Razred artikla	111

Opis

Izvedba:

GARANT Master Tap INOX:

Zmogljiv navojni sveder, razvit posebej za **procesno varno uporabo v jeklih, odpornih proti rji in kislinam**, ter **materialih Duplex**.

45° spiralizacija vijačnih utorov, zlasti v duktilnih, avstenitnih CrNi-jeklih ugodno vpliva na nastanek odrezkov.

- **Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi**
- **Večslojna prevleka TiAlN najnovejše generacije**
- **Parametrizirana geometrija odrezovanja za optimalen nastanek odrezkov in torzijsko togost**

Tehnični opis

Korak navoja	1,5 mm
Standard	DIN 374
Ø držala D _s	18 mm
Rezalni material	HSS E PM
Ø navoja	22 mm
Ø osnovne izvrtine	20,5 mm
Globine navoja	55 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Število rezil Z	5

Število vpenjalnih utorov	5
Celotna dolžina L	125 mm
Vrsta navoja	MF
Kakovost	ISO 2X 6HX
Velikost navoja	M22×1,5
Prevleka	TiAlN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	45 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Serija	Master Tap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	28 m/min	N
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	9 m/min	M
Olje	primerno		

mokro maks.

primerno