

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Razred artikla	21U

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A25X DCLNR/L12
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Velikost ploščice	12 mm
Srednji premik L_3	17 mm
Podložna ploščica	259033 2
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	29,5 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Celotna dolžina L	225 mm
Višina vpenjanja L_2	24,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Spona, vijak, O-obroč	259036 1
Ø držala D_s	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje