

**Garant****Potopni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 50/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211806 50/4
GTIN	4045197714886
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	55 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Ø rezila $D_c$	50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Število rezil Z	4
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	4,25 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\text{Ø } D_{\text{maks}}$	98 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	10 mm

Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	40,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	94 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	da
Zamenjava orodja	MTC
Vrsta izdelka	PowerCard
	Potopni rezkarji

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7