

**Garant****Potopni rezkar 93°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 50/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211807 50/4
GTIN	4045197715043
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

**Uporaba:**

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Število rezil Z	4
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	98 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	4,25 stopinj

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	10 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	40,34 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	93 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7