

Garant**Potopni rezkar 93°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211807 63/4
GTIN	4045197715050
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

Uporaba:

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	55 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Ø rezila D_c	63 mm
Število rezil Z	4
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	120 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	124 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	10 mm
Kot rampe α_{maks}	3,22 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	53,34 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	93 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	da
Zamenjava orodja	MTC
Vrsta izdelka	PowerCard
	Potopni rezkarji

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7