

**Garant****SNMG 120408, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251324 HB7020
GTIN	4045197716484
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Globina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje