

**Garant**
**Trapezni ročni navojni sveder, posamično Predvrezilo, neprevlečeni, Tr: TR12X3**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130770 TR12X3
GTIN	4062406087609
Razred artikla	11G

**Opis**
**Izvedba:**

3-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.**

- **Predvrezilo z dolgim vodilnim čepom**
- **Končno vrezilo, toleranca H7**

**Napotek:**

**Orodje ni primerno za reverziranje.**

Korak navoja: 3 mm

Celotna dolžina L: 110 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 8 mm

4-kotno držalo □: 6,2 mm

Ø osnovne izvrtine: 9,25 mm

**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	9,25 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Korak navoja	3 mm
Velikost navoja	12

Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	TR
Kot profila	30 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	Tovarniški standard
Kakovost	DIN 103 7H
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		

