

Garant**Ročni navojni svedri, posamično Srednje vrezilo, neprevlečeni, M: M22****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130420 M22
GTIN	4062406089337
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Navojni sveder, **sestavljen iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila. Predvrezilo z dolgim vodilnim čepom.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 2,5 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Ø držala D_s: 18 mm

4-kotno držalo □: 14,5 mm

Ø osnovne izvrtine: 19,5 mm

Tehnični opis

4-kotno držalo □	14,5 mm
Globine navoja	66 mm
Korak navoja	2,5 mm
Ø držala D _s	18 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Celotna dolžina L	100 mm
Ø osnovne izvrtine	19,5 mm
Ø navoja	22 mm

Standard	DIN 352
Vrsta navoja	M
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
Velikost navoja	M22
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skozi izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Ti > 850 N/mm ²	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		

Uni	primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno