

**Garant****Centrični primež, osnovna naprava Xtric, Tip: 80MP****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363000 80MP
GTIN	4062406090517
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
- V celoti kaljeno in spodnja stran fino rezkana.
- Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
- Vklj. z izvrtinami za sistem za pozicioniranje LANG, možnost prilagoditve na GARANT ZeroClamp in Erowa ITS148 (vel. 50 in 80) prek vmesne plošče.
- Zamenjava čeljusti brez uporabe orodja. Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.
- Avtomatizacijski vmesnik.
- Genialen sistem za hitro menjavo čeljusti brez uporabe orodja.
- Vpenjalna sila do 25 kN pri vrtilnem momentu 90 Nm.
- Hitra in intuitivna uporaba.
- Natančnost ponovitve <0,01 mm.
- Skala za predpozicioniranje vpenjalnih modulov.
- Matice za vreteno z nihajno funkcijo ali brez nje.
- Vpenjalno kolesce za vpenjalne krake.
- Nastavitev centra s šestilnim ključem.

**Uporaba:**

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

**Primerno za:**

Čeljustni nastavki art. 363010 – 363045.

**Obseg dobave:**

Osnovna letev, vreteno, matice za vreteno, **pokrov vretena art. 363083.**

**Dodatni pribor:**

Izvijač za notranji 6-kotnik št. 627424 vel. 5, šestilni ključ št. 628600 vel. 2, momentni ključ št. 656050, nasadni ključ št. 642229, vpenjalniki št. 363081 80 in 361165 CS1, vpenjalni čepi GARANT št. 363190, adapterske plošče št. 363079, 363080, 363085. Višinska konzola art. 363090 (v kombinaciji z art. 363079). Montažna postaja art. 358595 52/96.

#### Napotek:

Primerni čeljustni nastavki art. 363010 – 363045 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti. Odpravite reže pri vpenjanju pri tipih XS in XSP in H z zamaknjenimi čeljustnimi nastavki.

## Tehnični opis

Barvna koda za primerni pribor	Xtric 80
B	80 mm
Masa	4 kg
Serijska	Xtric
Vpenjalna sila do maksimalno	25 kN
L	220 mm
Kot obračanja	±2 stopinj
Mere zeva ključa	10 mm
Mere zeva ključa	5 mm
Maksimalni vrtilni moment	85 Nm
Območje vpenjanja S1	0 - 126 mm
Območje vpenjanja S2	74 - 194 mm
Višina H	40 mm
Vzdolžni utor	20 mm
Medosna razdalja, spodnja stran	52 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež

## Pribor

Vzporedne podloge, parmagnetni Višina 20 mm	363075 20
Vzporedne podloge, parmagnetni Višina 10 mm	363075 10

Vzporedne podloge, parmagnetni Višina 5 mm	363075 5
Vzporedne podloge, parmagnetni Višina 20C mm	363075 20C
Čeljustni nastavek, sistem LANG, prevlečen za tip 80	363022 80
Vzporedne podloge, parmagnetni Višina 22C mm	363075 22C
Matica za vreteno, toga, desno Tip 80	363097 80
Standardni čeljustni nastavki z reducirano širino za tip 40C	363026 40C
Mehki čeljustni nastavki Tip 120S	363034 120S
Čeljustni nastavki, standardni za tip 80	363010 80
Vzporedne podloge, parmagnetni Višina 15 mm	363075 15
Čeljustni nastavek, sistem LANG za tip 80	363018 80
Garnitura izravnalnih in vpenjalnih letev Xtric Tip 80	363102 80
Vzporedne podloge, parmagnetni Višina 7 mm	363075 7
Čeljustni nastavek, sistem LANG, z zmanjšano širino za tip 40C	363030 40C
Vzporedne podloge, parmagnetni Višina 22 mm	363075 22
Vretenasti ležaj, v celoti Tip 80/220	363008 80/220
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642229 10
Mehki čeljustni nastavki Tip 120A	363034 120A
Matica za vreteno, nihajna, levo Tip 80	363098 80
Matica za vreteno, nihajna, desno Tip 80	363099 80
Adapterska plošča centrirne sponke Tip ZS / za Ø vpenjala 120 mm	363080 120
Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 120 Nm	656050 120
Standardni čeljustni nastavki s prevleko za tip 80	363014 80