

**Brúsny kotúč so suchým zipsom Cubitron™II 947A, Ø 115 mm, Zrnitost: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 567520 60     |
| GTIN             | 4054596381155 |
| Trieda položky   | 53M           |

**Popis****Prevedenie:**

Brúsny kotúč so suchým zipsom s presne tvarovaným **Cubitron™II** keramickým zrnom (samoostriacim) a silným vláknom X. **Maximálny obrusovací výkon a maximálna životnosť. Zadná strana kotúča je kašírovaná slučkovým velúrom** a v spojení s **brúsnym tanierom so suchým zipsom** napr. č. **567760 samodržiaci**. Na rýchlu výmenu kotúča.

**Prevedenie reklamného textu:**

Brúsny kotúč so suchým zipsom s presne tvarovaným **Cubitron™II** keramickým zrnom (samoostriacim) a silným vláknom X. **Maximálny obrusovací výkon a maximálna životnosť.**

**Použitie:**

Na **uhlových brúskach**, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť **40 m/s**.

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú **ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán**.

**Upozornenie:**

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150. Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902 – 566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

**Technický opis**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Zrnitosť                     | 60                                |
| Ø kotúčov                    | 115 mm                            |
| Brúsna podložka              | tkaná podložka                    |
| Séria                        | Cubitron™II                       |
| Brusivo                      | Cubitron™ II                      |
| Skratka pre brusivo          | Keramika                          |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %                           |
| Atribút Názov produktu       | Ø 115 mm                          |
| Pohonný stroj                | Uhlová brúska, excentrická brúska |
| maximálna obvodová rýchlosť  | 40 m/s                            |
| Druh produktu                | Brúsny kotúč so suchým zipsom     |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | vhodný            |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |