

HOLEX**Vejárovitý brúsny valec M14 Vlnité rúno, Ø 100×50 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566375 180
GTIN	4045197973115
Trieda položky	52M

Popis**Prevedenie:**

Sínusovo uložené brúsne rúno s normálnym korundom (A) bez orezaných hrán.

Použitie:

Na **matovanie** a **leštenie** bez stôp po použití.

Technický opis

odporúčané otáčky	2800 min ⁻¹
maximálne otáčky	6000 min ⁻¹
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Závit	M14
Atribút Názov produktu	Ø 100×50 mm
optimalizované pre materiál	INOX

optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	30 m/s
Druh produktu	Vejárový brúsny valec

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		