

Hartig

Strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami Ø 30mm, Rozsah merania: 100-125mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	422992 100-125
GTIN	4250099616545
Trieda položky	46P

Popis**Prevedenie:**

Merací tanier z kalenej ocele v rovnom vyhotovení **bez priehlbiny**. Kalené, brúsené meracie vreteno. Vysoká presnosť ako v norme **DIN 863**. Zaisťovanie pomocou upínacej poistky. S račňou a izolačnou ochranou rúk. S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe.

Použitie:

Na meranie vzdialeností zubov čelných a skrutkových koliesok od modulu 0,6.

Technický opis

Ø meracieho bubna	24 mm
Ø vretena	8 mm
Prevedenie vretena	kalená, brúsená
Prevedenie Odčítacie diely	gravírovaná, čierna
Prevedenie Obslužné diely	Izolacná ochrana rúk
Rozsah merania	100 - 125 mm
Kalibrácia	B1
Aretácia	pomocou zvieracieho mechanizmu
Členenie meracieho bubna	1/100 mm

Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	6 µm
Norma	Výrobná norma
Pocitová rača	áno
Merací tanierik	áno
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022000 200
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022010 200

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 100	421100 100
--------------------------------------	------------