

HOLEX**Technická fréza ozubenie INOX – hrubé, HM, Typ: C1225****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	547250 C1225
GTIN	4045197973948
Trieda položky	52D

Popis**Prevedenie:**

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vynikajúca tvorba triesok a výsledky viditeľné na povrchu, nízky prenos tepla na materiál (žiadne nábehové farby). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **austenitických ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných voči kyselinám**, mäkkých titánových zliatin a neželezných kovov.

Technický opis

Popis tvaru	zaoblený valec
Celková dĺžka	70 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Ø hlavy	12,7 mm
Ø stopky	6 mm
Ozubenie skratka	INOX
Dĺžka hlavy	25 mm
Séria	Ozubenie INOX
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		