



## Dvojramenný sťahovák, Typ: 30



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880100 30
GTIN	4021176010163
Trieda položky	83U

### Popis

#### Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na prácu s vonkajším a vnútorným sťahovákom**).

Ramená sťahováka sa dajú na priečnom nosníku posúvať pre rôzne obrobky $\varnothing$ . Traverza a ramená sťahováka vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele; silné vreteno s obojstranným hrotom vretena (gulôčkový a hrotový).

#### Použitie:

Univerzálne použiteľný na sťahovanie ložísk, kotúčov, ozubených kolies atď. Pri 880100 veľ. 5 je možné upínacie hĺbku 400 mm (normálne) prestavením ramien rozšíriť až do 700 mm.

### Technický opis

Hĺbka upnutia do	200 mm
Rozsah upínania vnútri	180 - 440 mm
Výkon	8,5 t
Rozsah upínania zvonka	65 - 350 mm
Maximálny ťahovací moment	300 Nm

Vonkajší šesťhran	27 mm
Počet háčikov	2
Hmotnosť	7,525 kg
Druh produktu	Dvojramenný sťahovák

### Príslušenstvo

Náhradné tlakové vreteno Typ 3	880150 3
Predĺžené sťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 4/500	880300 4/500
Náhradné sťahovacie ramená (3 kusy) Typ / hĺbka upnutia 3/200	880220 3/200
Náhradné sťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 3/200	880200 3/200
Predĺžené sťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 3/300	880300 3/300