

 KOMET**DOHT 11T304 neutrálny, W79, Typ: BK6425**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268860 BK6425
GTIN	4047109225374
Trieda položky	24T

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	G06
Ďalšie použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	100 - 180 m/min
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Typ	BK6425
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DOHT 11T304 N

Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	W79
Uhol čela	12 Stupeň
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie