

**Otočná rezná platnička na sústruženie WOHX 080402, pravé, Typ: BK6425****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268902 BK6425
GTIN	4047109224179
Trieda položky	24T

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Typ	BK6425
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Lamač triesok	G12
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Ďalšie použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOHX 080402 R
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W01
Uhol čela	12 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie