


 KOMET**DOHT 070202 neutrálna, W79, Typ: K10**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268859 K10
GTIN	4047109037090
Trieda položky	24T

Technický opis

Ďalšie použitie	N
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	300 - 500 m/min
Typ	K10
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	K10
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	K
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DOHT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	W79
Uhol čela	12 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie