


 KOMET**WOHX 06T302 pravá, W01, Typ: P25M**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268899 P25M
GTIN	4047109057067
Trieda položky	24T

Popis

Technický opis

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Ďalšie použitie	M
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	G12
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Typ	P25M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOHX 06T302 R
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W01
Uhol čela	6 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie