

 KOMET**TOHX 06T102 ľavá, W30, Typ: BK8425**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268878 BK8425
GTIN	4047109179653
Trieda položky	24T

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	BK8425
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	120 - 160 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	G12
Rezný materiál	HM
Ďalšie použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 260 m/min
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 06T102 L
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	12 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie