

 KOMET**TOHX 06T102 ľavá, W30, Typ: P25M**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268878 P25M
GTIN	4047109060159
Trieda položky	24T

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Rezný materiál	HM
Ďalšie použitie	M
Hlavné použitie	P
Typ	P25M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	G12
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 06T102 L
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	12 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie