

 KOMET**TOHX 06T102 ľavá, W30, Typ: BK6425**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268878 BK6425
GTIN	4047109224674
Trieda položky	24T

## Technický opis

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Ďalšie použitie	M
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	G12
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	BK6425
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 06T102 L
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	12 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie