

 KOMET**TOHX 06T102 ľavá, W30, Typ: K10**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268879 K10
GTIN	4047109060548
Trieda položky	24T

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	K
Ďalšie použitie	N
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	K10
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	300 - 500 m/min
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 m/min
Lamač triesok	G20
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 06T102 L
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	20 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie