



Dvojamenný sťahovák s rýchlym prestavením, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880400 1
GTIN	4021176644771
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S ručným kolieskom na **rýchle uvoľnenie** a **posunutie** ramien sťahováka bez použitia náradia.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na sťahovanie ložísk, ozubených kolies atď. **Môže sa používať ako vonkajší a vnútorný sťahovák.**

Technický opis

Rozsah upínania vnútri	70 - 140 mm
Hĺbka upnutia do	100 mm
Výkon	4,5 t
Rozsah upínania zvonka	30 - 90 mm
Maximálny ťahovací moment	80 Nm
Vonkajší šesťhran	17 mm
Počet háčikov	2

Hmotnost	1,27 kg
Druh produktu	Dvojramenný stahovák