



Sebestredný dvojramenný sťahovák, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	881000 3
GTIN	4021176016288
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

Veľmi praktický dizajn s **nastavením rozpätia kĺbov**. Keď sa spustí prítlak vretena, ramená sťahováka uchopia sťahovaný diel automaticky narastajúcou silou. Ramená sťahováka sú vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele.

Technický opis

Rozsah upínania zvonka	23 - 160 mm
Hĺbka upnutia do	160 mm
Výkon	6 t
Počet háčikov	2
Vonkajší šesťhran	19 mm
Maximálny ťahovací moment	140 Nm
Hmotnosť	1,9 kg
samocentrujúce	áno

Druh produktu

Dvojramenný stahovák