



Dvojamenný sťahovák s rýchlym prestavením, Typ: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880400 10
GTIN	4021176644856
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S ručným kolieskom na **rýchle uvoľnenie** a **posunutie** ramien sťahováka bez použitia náradia.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na sťahovanie ložísk, ozubených kolies atď. **Môže sa používať ako vonkajší a vnútorný sťahovák.**

Technický opis

Výkon	4,5 t
Rozsah upínania vnútri	70 - 180 mm
Hĺbka upnutia do	100 mm
Rozsah upínania zvonka	30 - 120 mm
Maximálny ťahovací moment	80 Nm
Vonkajší šesťhran	17 mm
Počet háčikov	2

Hmotnost	1,44 kg
Druh produktu	Dvojramenný stahovák