



Dvojamenný sťahovák s rýchlym prestavením, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880400 2
GTIN	4021176644931
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S ručným kolieskom na **rýchle uvoľnenie** a **posunutie** ramien sťahováka bez použitia náradia.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na sťahovanie ložísk, ozubených kolies atď. **Môže sa používať ako vonkajší a vnútorný sťahovák.**

Technický opis

Výkon	6 t
Rozsah upínania vnútri	100 - 220 mm
Rozsah upínania zvonka	40 - 160 mm
Hĺbka upnutia do	150 mm
Počet háčikov	2
Vonkajší šesťhran	22 mm
Maximálny ťahovací moment	150 Nm

Hmotnost	3,045 kg
Druh produktu	Dvojramenný stahovák