

HEDI**Električni podaljšek, 400 V/16 A, Tip: 10BQ2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081185 10BQ2
GTIN	4003644021192
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih (IP44). Za grobo uporabo, odporen proti olju in kislinam, z gladko površino, odporno proti obrabi.

Zelo prilagodljiv oklepni kabel iz PU H07BQ-F 3G1,5.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Tehnični opis

Razred kabla	H07BQ-F
Dolžina kabla	10 m
Material kabla	Oklepni kabel
Struktura kabla	5G2,5
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Značilnost blagovnega imena	400 V/16 A
Omrežna napetost	40 V

Vrsta izdelka

Podaljšek (kabelski)