



Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, okrúhla hlava s držiakom drôtu, FW, Celková dĺžka: 115mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 726433 115 |
| GTIN | 4003773043768 |
| Trieda položky | 73F |

Popis

Prevedenie:

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Stabilný, prestrčný kĺb v vôľou. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie.

Rukoväte s viacložkovým opláštením.

Použitie:

Na jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ložisková oceľ, rezné hrany indukčne kalené.

Technický opis

| | |
|---|--------------|
| Šírka hlavy | 11 mm |
| Výkon v strihu medeného drôtu do Ø | 0,3 - 1,6 mm |
| Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø | 0,3 - 0,6 mm |
| Celková dĺžka | 15 mm |
| Dĺžka britov | 14 mm |
| Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do Ø | 0,3 - 1,2 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Zábrus | jemná fazetka |
| Materiál | Ložisková oceľ |
| Forma hlavy | oblé |
| Norma | DIN ISO 9654 |
| Rukoväť | Viaczložkový plášť |
| Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) |
| Povrch | zrkadlovo leštené |
| Atribút Názov produktu | FW |
| s otváracou pružinou | áno |
| Druh produktu | rezacie kliešte |