



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313415 250
GTIN	2050001929495
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Tehnični opis

za navoj DIN 912	M16
Dolžina L	120 mm
Širina B	50 mm
Širina utora D	21 mm
Razdalja med izvrtinami a	30 mm
Višina H	80 mm

primerno tudi za tip glave	315 mm
za tip glave	250 mm
Razdalja med izvrtinami b	28 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik