



## Hydraulický lis, Typ: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	881800 2
GTIN	4021176005138
Trieda položky	83U

### Popis

#### Prevedenie:

Ocelové teleso s hydraulickým mechanizmom a automatickým zasúvaním. Jednoduchá manipulácia: Lis sa vloží medzi vreteno sťahováka a hriadel'. Upnite lis s vretenom sťahováka a utiahnite vreteno lisu (hydraulika začne fungovať). Keď zdvih nie je dostatočný, proces sa opakuje – po uvoľnení vretena lisu.

#### Použitie:

Na zvýšenie tlakovej kapacity mechanických sťahovákov od veľkosti 3. Vďaka tomu sa dajú ľahko stiahnuť aj veľmi zaseknuté časti.

### Technický opis

maximálna prípustná ťahovacia sila	150 kN
Stavebná výška	90 mm
Zdvih	15 mm
maximálny prípustný krútiaci moment	50 Nm
Ø zdvíhacieho valca	23 mm
Ø telesa	50 mm
Druh produktu	Hydraulický lis

