


**CNMM 1204XR, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250488 PR005S
GTIN	4960664836987
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Glavna uporaba	S
Zvrst	PR005S
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Lomilec odrezkov	SX
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 1204XR
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Podložna ploščica	259031 15
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje