



## Garnitura mehkih čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 200



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313220 200
GTIN	2050001929105
Razred artikla	33T

### Opis

#### Izvedba:

Nestopničaste, za izstruženje individualnih vpenjalnih Ø. **Fino rezkana** naležna površina, **brunirana**.

#### Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Nestopničaste, za izstruževanje individualnih vpenjalnih Ø

#### Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali predstavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti. Za vpenjanje neenakomerno oblikovanih ali že obdelanih obdelovancev, ki se ne smejo poškodovati. Čeljusti so obdelane v skladu z obliko obdelovanca.

#### Uporaba, oglaševalsko besedilo:

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti.

#### Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

#### Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhм Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

#### Napotek:

Čeljustni nastavki iz aluminija **po ponudbi**.

## Tehnični opis

Višina H	43 mm
Širina B	22 mm
Dolžina prečke A	20 mm
Razdalja med izvrtinami b	40 mm
za tip glave	200 mm
Širina utora D	10 mm
Dolžina L	105 mm
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami