




VHM-rezkar HOLEX Pro INOX z notranjim hlajenjem HPC, AlCrN, Ø f8 DC: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	203027 20
GTIN	4062406095567
Razred artikla	12X

Opis

Izvedba:

HPC-rezkarji z **novi razviti visokozmogljivo prevleko** za **odlično življenjsko dobo** in **optimalno zmogljivost odrezovanja** za različna nerjavna jekla. Uporabni z **visokimi rezalnimi hitrostmi**, primerni tudi za jekla do pribl. 1100 N/mm².
Z **notranjim dovajanjem hladilne tekočine** za zanesljivo odvajanje odrezkov.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	104 mm
Ø držala D _s	20 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Kot spirale	35 stopinj
Toleranca nazivnega Ø	f8
Podajanje f _z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm ²	0,07 mm
Ø rezila D _c	20 mm
Dolžina rezil L _c	41 mm
Število zob Z	4
Podajanje f _z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,08 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Podatkovni list

Ø sprostivke D ₁	19,5 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	52 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Serija	Pro Inox
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomeren
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,4 × D pri robljenju
Delovna širina a _e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Notranje hlajenje	da
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	pogojno primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	pogojno primerno	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	85 m/min	M
Uni	pogojno primerno		

Podatkovni list

mokro maks.

primerno

Zrak

primerno