



Sebestredný dvojramenný sťahovák, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	881000 2
GTIN	4021176016103
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

Veľmi praktický dizajn s **nastavením rozpätia kĺbov**. Keď sa spustí prítlak vretena, ramená sťahováka uchopia sťahovaný diel automaticky narastajúcou silou. Ramená sťahováka sú vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele.

Technický opis

Hĺbka upnutia do	120 mm
Výkon	5 t
Rozsah upínania zvonka	18 - 120 mm
Vonkajší šesťhran	17 mm
Maximálny ťahovací moment	85 Nm
Počet háčikov	2
Hmotnosť	1,29 kg
samocentrujúce	áno

Druh produktu

Dvojramenný stahovák