

Garant**CCGW 060208 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265904 NS
GTIN	4062406095642
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za sintetične materiale (PMMA, POM, akril itd.).

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov	NS
Podajanje f	0,005 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,01 - 0,2 mm
Zvrst	MKD

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 1400 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	MKD
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGW 060208 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje