

Garant**CCGW 060208 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NK****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 265904 NK |
| GTIN | 4062406095659 |
| Razred artikla | 21L |

Opis**Izvedba:**

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za nž-kovine s kratkimi odrezki.

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Globina reza a_p | 0,01 - 0,2 mm |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Posnetje roba rezalnih robov | NK |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 80 - 1000 m/min |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Zvrst | MKD |
| Podajanje f | 0,005 - 0,08 mm/v |
| Rezalni material | MKD |
| Prevleka | neprevlečeni |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGW 060208 FN |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Značilnost blagovnega imena | MKD |
| Možnost naknadnega brušenja | da |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |